

G 7040 SCi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



- Classe máxima de eficiência energética A: poupa energia e protege o ambiente
- Otimização de espaço com gaveta 3D MultiFlex
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Tudo completamente seco com a secagem AutoOpen da Miele
- Máquina de água renovada: a partir de ?? consumo de água no programa Automático
- Abertura e fecho da porta especialmente suaves: ComfortClose



Código EAN: 4002516911159 / Número de material: 12858390 /

Número de material antigo: 217040571B

Tipo de instalação	
Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Inox CleanSteel
Versão do painel	Painel direito
Tipo de comando	Tecla selectora de programas.
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	AutoClose
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Controlo das funções	Visor
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,54
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	54
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,29
Duração do programa ECO em minutos	230
Número de serviços	14
Classe de emissão de ruído	B
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•

G 7040 SCi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516911159 / Número de material: 12858390 /

Número de material antigo: 217040571B

PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicado	•
Extra silencioso 39 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
Enxaguar sal	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Segurança para crianças	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	805
Altura do nicho máxima em mm	870
Profundidade do nicho em mm	570
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	805
Profundidade do aparelho em mm	570
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	116,5
Peso líquido em kg	48,2
Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70
Peso das placas frontais mín. em kg	3,0
Peso das placas frontais máx. em kg	11,0
[reequipável ao min. através do serviço de assistência técnica]	8,0

G 7040 SCi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516911159 / Número de material: 12858390 /

Número de material antigo: 217040571B

[reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica] 17,0

Acessórios fornecidos

1 x PowerDisk

•

Voucher para 6 PowerDisks

•

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

deutsch, english,
español, français, italiano,
nederlands, português,
türkçe

G 7040 SCi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)