

G 7080 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



- Classe máxima de eficiência energética A: poupa energia e protege o ambiente
- Otimização de espaço com gaveta 3D MultiFlex
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Tudo completamente seco com a secagem AutoOpen da Miele
- Máquina de água renovada: a partir de 6.0 l consumo de água no programa Automático
- Abertura e fecho da porta especialmente suaves: ComfortClose



Código EAN: 4002516911166 / Número de material: 12858400 /

Número de material antigo: 217080621B

Informações gerais	
Designação do modelo	G 7080 SCVi AutoDos
N.º de mat. do fabricante	12858400
Número EAN	4002516911166
Classe	Platinum
Tipo de instalação	
Máquinas de lavar louça de integrar completamente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Aço inoxidável.
Versão do painel	Painel totalmente integrado
Tipo de comando	Tecla selectora de programas.
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	AutoClose
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação de funcionamento	óptico e acústico
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,54
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	54
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,29
Duração do programa ECO em minutos	230
Consumo de energia com pré-seleção de início em W	0,90
Consumo de energia no modo desligado em W	0,30
Consumo de energia no modo de espera em W	0,30
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,90
Número de serviços	14
Classe de emissão de ruído	B
Emissão de ruídos em dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•

G 7080 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516911166 / Número de material: 12858400 /

Número de material antigo: 217080621B

Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicado	•
Extra silencioso 39 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
Enxaguar sal	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	805
Altura do nicho máxima em mm	870
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	805
Profundidade do aparelho em mm	550
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	116,5
Peso líquido em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10

G 7080 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.




Código EAN: 4002516911166 / Número de material: 12858400 /

Número de material antigo: 217080621B

Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70
Peso das placas frontais mín. em kg	4,0
Peso das placas frontais máx. em kg	11,0
[reequipável ao min. através do serviço de assistência técnica]	7,0
[reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica]	14,0
Acessórios fornecidos	
1 x PowerDisk	•
Voucher para 6 PowerDisks	•
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	deutsch, english, français, italiano, nederlands, português, español, türkçe

G 7080 SCVi AutoDos

Máquina de lavar louça de integrar completamente
com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)