

## PWM 927 [SD DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento por vapor (direto) com torneira para amostragem, programação livre e capacidade de 27 kg.



- Volume do tambor com estrutura de favos 240 l, capacidade de carga máxima 27.0 kg
- 19 % menos consumo de água e 40 % menos consumo de energia\*
- Secagem posterior curta graças à centrifugação BoostSpin
- Operação otimizada como visor a cores tátil: M Touch Pro Plus
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

\* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /  
Número de material antigo: 51927012EU

| Construção e modelo                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Modelo                                                             | Máquina de carga frontal |
| Linha                                                              | Desempenho Plus          |
| Frente                                                             | Aço inoxidável           |
| Cor do painel                                                      | Aço inoxidável           |
| Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg            | 27,0                     |
| Relação de carga                                                   | 1:9                      |
| Capacidade de carga em kg                                          | 27,0                     |
| Volume do tambor em l                                              | 240                      |
| Abertura da porta [Ø] em mm                                        | 415                      |
| Ângulo de abertura da porta em graus                               | 180                      |
| Batente da porta                                                   | à direita                |
| Fecho de porta automático                                          | •                        |
| Motor isento de manutenção com conversor de frequência             | •                        |
| Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado em aço inoxidável     | •                        |
| Aplicação                                                          |                          |
| Adequado para hotelaria e restauração                              | •                        |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso                   | •                        |
| Adequado para a gestão de instalações                              | •                        |
| Adequado para a limpeza de têxteis                                 | •                        |
| Adequado para lavandarias e engomadoras                            | •                        |
| Adequado para oficinas                                             | •                        |
| Adequado para bombeiros e serviços de salvamento                   | •                        |
| Adequado para coudelarias e centros hípicas                        | •                        |
| Adequado para universidades, escolas e infantários                 | •                        |
| Adequado para hospitais                                            | •                        |
| Adequado para parques de campismo                                  | •                        |
| Adequado para clubes desportivos                                   | •                        |
| Adequado para Beauty, Wellness & Fitness                           | •                        |
| Adequado para a indústria petroquímica                             | •                        |
| Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares | •                        |
| Adequado para parques temáticos e estâncias de férias              | •                        |
| Adequado para instituições estatais/sociais                        | •                        |
| Dados de potência                                                  |                          |
| Eficácia comprovada contra vírus                                   | •                        |
| Higiene testada                                                    | •                        |
| Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg        | 6,70                     |
| Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg   | 0,20                     |
| Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg       | 6,70                     |
| Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg  | 0,05                     |
| Consumo de água com ligação de água fria em l                      | 181,8                    |

## PWM 927 [SD DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento por vapor (direto)

com torneira para amostragem, programação livre e capacidade de 27 kg.



Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /

Número de material antigo: 51927012EU

|                                                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Consumo de água ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em l/                        | 301,7                   |
| Consumo energético com ligação de água fria em kWh                                                 | 5,38                    |
| Consumo de energia ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em kWh                    | 6,07                    |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria                                    | 51                      |
| Consumo de água com ligação de água quente em l                                                    | 180,9                   |
| Consumo de água ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em l                       | 301,8                   |
| Consumo energético com ligação de água quente em kWh                                               | 1,35                    |
| Consumo de energia ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em kWh                  | 2,34                    |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente                                  | 45                      |
| Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l                                      | 175,4                   |
| Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh                                 | 3,16                    |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO                    | 36                      |
| Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l                                    | 163,3                   |
| Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh                               | 0,57                    |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO                  | 33                      |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C   | 50                      |
| Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C | 46                      |
| Humidade residual com lavagem a frio em %                                                          | 46                      |
| Humidade residual com lavagem a quente em %                                                        | 40                      |
| Humidade residual no reprocessamento de mopas em %                                                 | 11                      |
| Velocidade de centrifugação em rpm.                                                                | 1100                    |
| Fator g                                                                                            | 541                     |
| Horas de funcionamento testadas                                                                    | 30000                   |
| <b>Comando</b>                                                                                     |                         |
| Tipo de comando                                                                                    | M Touch Pro Plus        |
| Programabilidade                                                                                   | Livremente programável  |
| Possível pré-configuração específica do cliente                                                    | •                       |
| Pré-seleção de início máx. em h                                                                    | Livremente selecionável |
| Indicação do tempo restante                                                                        | •                       |
| Indicação da sequência do programa                                                                 | •                       |
| Idiomas do visor configuráveis                                                                     | •                       |
| Idioma selecionável a qualquer momento                                                             | •                       |
| Possibilidade de introdução de peso antes do início do programa                                    | •                       |
| <b>Programas básicos/grupos-alvo</b>                                                               |                         |
| Programas básicos                                                                                  | •                       |

## PWM 927 [SD DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento por vapor (direto)

com torneira para amostragem, programação livre e capacidade de 27 kg.

Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /

Número de material antigo: 51927012EU

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Programas para hotelaria e restauração                  | • |
| Programas para lares de idosos e casas de repouso       | • |
| Programas para gestão de instalações                    | • |
| Programas para limpeza de têxteis                       | • |
| Programas para lavandarias e engomadoras                | • |
| Programas para pequenas empresas                        | • |
| Programas para bombeiros e serviços de emergência       | • |
| Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas  | • |
| Programas para universidades, infantários e escolas     | • |
| Programas para hospitais                                | • |
| Programas para parques de campismo                      | • |
| Programas para clubes desportivos                       | • |
| Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness | • |

### Dosagem

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Gaveta de detergentes                                         | 4 compartimentos |
| Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] | 12               |
| Sensor de nível de vazio                                      | •                |

### Ligação elétrica padrão

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tipo de aquecimento                   | Vapor direto    |
| Ligação elétrica                      | 3N AC 400V 50HZ |
| Potência de aquecimento a vapor em kW | 40,00           |
| Potência total em kW                  | 6,10            |
| Fusível em A                          | 16              |

### Possível variante de tensão 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Ligação elétrica     | 3N AC 400V 60HZ |
| Potência total em kW | 6,10            |
| Fusível em A         | 16              |

### Ligação à água/descarga da água

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Água dura (opção) [quantidade] | 2 x 1/2" com rosca de 3/4" |
| Válvula de esgoto              | DN 70                      |

### Ligação ao vapor

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ligação ao vapor | 1 x 3/4" |
|------------------|----------|

### Dimensões e peso

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Medida exterior, altura líquida em mm       | 1646  |
| Medida exterior, largura líquida em mm      | 1090  |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 1226  |
| Medida exterior, altura bruta em mm         | 1793  |
| Medida exterior, largura bruta em mm        | 1365  |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm   | 1425  |
| Peso líquido em kg                          | 643,0 |
| Peso bruto em kg                            | 700   |
| Carga máxima no piso em N                   | 8993  |

### Nível de emissões

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Nível de ruído no local de trabalho     | 73 dB(A) re 20 µPa |
| Dissipação de calor no ambiente em MJ/h | 4,70               |

### Equipamento

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pré-centrifugação patenteada | • |
| Tratamento de panos          | • |

## PWM 927 [SD DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento por vapor (direto)  
com torneira para amostragem, programação livre e capacidade de 27 kg.



Código EAN: 4002516927792 / Número de material: 12886780 /

Número de material antigo: 51927012EU

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Monitorização do desequilíbrio                  | • |
| Monitorização do desequilíbrio tridimensional   | • |
| Enxaguamento desinfetante                       | • |
| Pás elevatórias eficientes                      | • |
| EcoSpeed                                        | • |
| BoostSpin                                       | • |
| Monitorização da temperatura                    | • |
| Torneira para colheita de amostra               | • |
| Sistema automático de quantidade+               | • |
| Caudalímetro (opção)                            | • |
| Base de pesagem (opção)                         | • |
| Adicionar mais roupa                            | • |
| Seleção do programa através da moldura colorida | • |
| Centrifugação elevada eficiente                 | • |
| Interruptor de paragem de emergência            | • |
| Acessórios independentes do aparelho            | • |

### Possibilidades de ligação

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Sistema de pagamento (opção)                        | • |
| Interface ótica para acesso de assistência técnica  | • |
| Corte de picos de carga / gestão de energia (opção) | • |
| Recuperação de água (opção)                         | • |
| LAN                                                 | • |
| Wi-Fi                                               | • |
| Connector Box                                       | • |

### Capacidades

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Máscaras de proteção respiratória [quantidade] | 19  |
| Capacetes [número]                             | 6   |
| Fato de proteção [quantidade]                  | 4   |
| Casaco de proteção [quantidade]                | 6   |
| Fatos de proteção química [quantidade]         | 3   |
| Edredões sintéticos [quantidade]               | 3   |
| Almofadas sintéticas [quantidade]              | 6   |
| Edredões de penas [quantidade]                 | 3   |
| Almofadas de penas [quantidade]                | 6   |
| Panos de limpeza, 22 g [quantidade]            | 620 |
| Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]       | 142 |
| Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]       | 123 |
| Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]   | 225 |
| Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]   | 159 |
| Mantas de verão para cavalos [quantidade]      | 4   |

### Normas e certificados

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| CE                                                  | • |
| VDE-EMC                                             | • |
| VDE                                                 | • |
| Proteção contra salpicos de água IP X4              | • |
| WEEE                                                | • |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas | • |