

PWM 935 [SD DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento por vapor (direto) com torneira para amostragem, programação livre e capacidade de 35 kg.



- Volume do tambor com estrutura de favos 320 l, capacidade de carga máxima 35.0 kg
- 19 % menos consumo de água e 40 % menos consumo de energia*
- Secagem posterior curta graças à centrifugação BoostSpin
- Operação otimizada como visor a cores tátil: M Touch Pro Plus
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

Código EAN: 4002516927877 / Número de material: 12886860 /
Número de material antigo: 51935012EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	35,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	35,0
Volume do tambor em l	320
Abertura da porta [Ø] em mm	415
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado em aço inoxidável	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,80
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,18
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	6,50
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,05
Consumo de água com ligação de água fria em l	238,6

PWM 935 [SD DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento por vapor (direto)
com torneira para amostragem, programação livre e capacidade de 35 kg.



Código EAN: 4002516927877 / Número de material: 12886860 /

Número de material antigo: 51935012EU

Consumo de água ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em l/	392,5
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	6,34
Consumo de energia ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	7,20
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	47
Consumo de água com ligação de água quente em l	226,5
Consumo de água ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em l	404,2
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	1,75
Consumo de energia ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C em kWh	2,61
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	47
Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l	224,4
Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh	4,18
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO	37
Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l	217,4
Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh	0,67
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO	34
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C	52
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa Mopas Standard 60 °C	50
Humidade residual com lavagem a frio em %	50
Humidade residual com lavagem a quente em %	43
Humidade residual no reprocessamento de mopas em %	12
Velocidade de centrifugação em rpm.	1060
Fator g	502
Horas de funcionamento testadas	30000

Comando

Tipo de comando	M Touch Pro Plus
Programabilidade	Livremente programável
Possível pré-configuração específica do cliente	•
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•
Possibilidade de introdução de peso antes do início do programa	•

Programas básicos/grupos-alvo

Programas básicos	•
-------------------	---

PWM 935 [SD DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento por vapor (direto)
com torneira para amostragem, programação livre e capacidade de 35 kg.

Código EAN: 4002516927877 / Número de material: 12886860 /

Número de material antigo: 51935012EU

Programas para hotelaria e restauração	•
Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para gestão de instalações	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para lavandarias e engomadoras	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas	•
Programas para universidades, infantários e escolas	•
Programas para hospitais	•
Programas para parques de campismo	•
Programas para clubes desportivos	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•

Dosagem

Gaveta de detergentes	4 compartimentos
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•

Ligação elétrica padrão

Tipo de aquecimento	Vapor direto
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento a vapor em kW	40,00
Potência total em kW	6,10
Fusível em A	16

Possível variante de tensão 1

Ligação elétrica	3N AC 400V 60HZ
Potência total em kW	6,10
Fusível em A	16

Ligação à água/descarga da água

Água dura (opção) [quantidade]	2 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	1646
Medida exterior, largura líquida em mm	1090
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1275
Medida exterior, altura bruta em mm	1793
Medida exterior, largura bruta em mm	1365
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1425
Peso líquido em kg	658,0
Peso bruto em kg	715
Carga máxima no piso em N	9458

Nível de emissões

Nível de ruído no local de trabalho	71 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	6,10

Equipamento

Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•

PWM 935 [SD DV DD ST]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento por vapor (direto) com torneira para amostragem, programação livre e capacidade de 35 kg.



Código EAN: 4002516927877 / Número de material: 12886860 /
Número de material antigo: 51935012EU

Enxaguamento desinfetante	•
Pás elevatórias eficientes	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Monitorização da temperatura	•
Torneira para colheita de amostra	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro (opção)	•
Base de pesagem (opção)	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Centrifugação elevada eficiente	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•
Recuperação de água (opção)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	26
Capacetes [número]	10
Fato de proteção [quantidade]	6
Casaco de proteção [quantidade]	9
Fatos de proteção química [quantidade]	4
Edredões sintéticos [quantidade]	4
Almofadas sintéticas [quantidade]	8
Edredões de penas [quantidade]	4
Almofadas de penas [quantidade]	8
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	800
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	184
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	159
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	292
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	206
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	5
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•