

## Triflex HX3 Hardfloor

Aspirador vertical sem fios

Potência de sucção alta | Autonomia até 70 min | Detecção de pavimento | HEPA | Rolo para pavimento duro



- Recolha de pó a >99,99%\* para uma limpeza profunda e higiénica
- Modo Boost: para uma limpeza mais rápida de áreas muito sujas
- Tempo de funcionamento: até 70 min\*\*\* com bateria de iões de lítio VARTA.
- Design patenteado\*\*\* 3 em 1 incl. função de desativação
- Filtro HEPA: filtragem a 99,999%\*\*\*\* da saída de ar para o ar ambiente mais puro
- FloorDetect: deteção de pavimento e regulação automática da potência
- BrilliantLight: luz frontal LED muito brilhante para máxima deteção do pó
- Visor: mostra tempo restante e dados importantes para aspirar ao seu ritmo
- Twist2open para esvaziamento simples e higiénico do compartimento do pó
- Desenvolvimento e fabricado com máximo cuidado na Alemanha pela Miele & Cie. KG
- Hardfloor Care Tool: rolo suave para uma limpeza mais cuidadosa de pavimentos duros

\* Ao recolher o pó em pavimentos duros com ranhuras, conseguimos > 100 % de recolha de pó no nível de potência HI, medido conforme a norma IEC 62885-4:2024

\*\* Aplica-se ao nível de potência MIN sem escova eléctrica Multi Floor XXL conectada

\*\*\* Patente: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % de acordo com IEC 62885-4:2020/HEPA de acordo com EN 1822-1:2019

Código EAN: 4002516925682 / Número de material: 12887860 /

Número de material antigo: 41WDL033EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	Triflex HX3 Hardfloor
N.º de mat. do fabricante	12887860
Número EAN	4002516925682
Tipo de construção	
Aspirador vertical sem fios	•
Modelo	Triflex HX3
Variante do motor	Digital Efficiency Motor
Tipo de produto	SWDLO
Tipo e design do aparelho	
Cor do aparelho	Cinza casa
Limpeza	
Tecnologia Vortex	•
Escova eléctrica MultiFloor XXL SEB 435 com BrilliantLight	•
Conforto de utilização	
Regulação electrónica da potência de aspiração	Visor/3 níveis
Modo Boost	•
Park-System para curtas interrupções	•
Bateria de iões de lítio substituível	•
Design 3 em 1	•
Sistema de filtragem	
ComfortClean	•
Filtro de saída de ar	Filtro HEPA Lifetime
Volume do compartimento do pó em l	0,5
Caraterísticas técnicas	
Tipo de bateria	Iões de lítio
Capacidade nominal da bateria em mAh	2500
Volume em dB	74,0
Largura em mm	260
Altura em mm	1297
Profundidade em mm	280
Peso em kg	3,6
Volts	25,2
Tempo de funcionamento no nível LOW com PowerUnit solo	70
Funcionamento nível MÍN com escova eléctrica em pavimentos duros até	38
Funcionamento nível MÁX com escova eléctrica em pavimentos duros até	15
Raio de ação em m <sup>2</sup>	160
Tempo de carga em min.	240
Acessórios fornecidos	
Escova eléctrica MultiFloor XXL com BrilliantLight	•
Escova de limpeza	Não
Suporte de parede	•
Fonte de alimentação	•
Hardfloor Care Tool	•