

APWM 093

Kit de montagem da válvula de água dura

para a conversão de uma ligação à água existente para água dura.



Image
in progress

- Adequada para PWM 927 e PWM 935
- Adequada para máquinas com gaveta de detergente
- Permite a ligação de dois graus diferentes de dureza da água
- A utilização de diferentes graus de dureza da água otimiza o ciclo de limpeza

Código EAN: 4002516931638 / Número de material: 12893840 /

Número de material antigo: 59510093EU

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PWM 927	•
PWM 935	•
Categoria do produto	
Conjunto de adaptação	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	85
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido [kg]	0,30
Peso bruto em kg	0,80