

KM 8484 FL

Placa de indução independente do forno

806 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar PowerFlex XL



- 5 zonas de cozinhar incluindo 1 potente área de cozinhar PowerFlex XL
- Regulações precisas com controlo de deslize SingleSlide incluindo ligação em rede
- Tempos de aquecimento mais curtos graças ao nível Booster
- Com 806 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face

Código EAN: 4002516976448 / Número de material: 12953090 /

Número de material antigo: 261848411B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 8484 FL
N.º de mat. do fabricante	12953090
Número EAN	4002516976448
Gama	Gold
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação à face	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	5
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	5
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	2
Tipo	Área de cozinhar PowerFlex XL
Tamanho em mm	Ø 120 – 230
Potência máx. em W	2100
Consumo máx. de energia Booster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 100-160
Potência máx. em W	1400
Potência Booster máx. em W	2200
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 120 – 190
Potência máx. em W	1850
Potência Booster máx. em W	3000
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	Posição centrada
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 140-220
Potência máx. em W	2300
Potência Booster máx. em W	3650
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	Área de cozinhar PowerFlex XL
Tamanho em mm	230x460

KM 8484 FL

Placa de indução independente do forno

806 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar PowerFlex XL



Código EAN: 4002516976448 / Número de material: 12953090 /

Número de material antigo: 261848411B

Potência máx. em W	4200
Potência Booster máx. em W	7360
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Comando através de teclas sensoras	SingleSlide
Cor dos elementos de comando	Amarelo
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Função Stop&Go	•
Proteção para limpeza	•
Função Recall	•
Timer	•
Desligar automático	•
Sistema automático	•
Manter quente	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	51 x 800 x 520
Dimensões (L x P) em mm	800 x 51 x 520
Dimensões em mm (largura)	800
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	780/804 x 500/524
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	750 mm - 780 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490 mm - 500 mm

KM 8484 FL

Placa de indução independente do forno

806 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar PowerFlex XL




Código EAN: 4002516976448 / Número de material: 12953090 /
Número de material antigo: 261848411B

Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	780
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	13
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	804
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,36
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim


KM 8484 FL

Placa de indução independente do forno

806 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar PowerFlex XL



KM8484FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8484FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)