


KM 8565 FL MattFinish

Placa de indução independente do forno

620 mm | Áreas de cozinhar PowerFlex | Compatível com M Sense | MattFinish



- MattFinish: superfície mate resistente para um design de cozinha sofisticado
- 4 zonas de cozinhar incluindo 2 potentes áreas de cozinhar PowerFlex
- Regulações precisas com 4 controlos de deslize MultiSlide incluindo ligação em rede inteligente
- M Sense ready: compatível com recipientes para cozinhar M Sense
- Com 620 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Tempos de aquecimento mais curtos graças ao nível Booster

Código EAN: 4002516988731 / Número de material: 12953110 /

Número de material antigo: 261856521B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 8565 FL MattFinish
N.º de mat. do fabricante	12953110
Número EAN	4002516988731
Gama	Gold
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto mate
Superfície resistente a riscos	MattFinish
Instalação à face	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	2
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	4
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Tamanho em mm	Ø 120 – 230
Potência máx. em W	2100
Consumo máx. de energia Booster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Esquerda
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	4200
Potência Booster máx. em W	7360
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	4200
Potência Booster máx. em W	7360
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Compatível com M Sense	•
Comando através de teclas sensoras	MultiSlide
Cor dos elementos de comando	Amarelo
Reconhecimento inteligente de recipientes	•
Função Stop&Go	•
Proteção para limpeza	•
Função Recall	•

KM 8565 FL MattFinish

Placa de indução independente do forno

620 mm | Áreas de cozinhar PowerFlex | Compatível com M Sense | MattFinish



Código EAN: 4002516988731 / Número de material: 12953110 /
Número de material antigo: 261856521B

Timer	•
Desligar automático	•
Sistema automático	•
Manter quente	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•
Programas de assistência	•
Smart Extras	
Receitas	•
CookAssist	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Emparelhamento por NFC	•
RemoteUpdate	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	51 x 620 x 520
Dimensões (L x P) em mm	620 x 51 x 520
Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	600 mm x 500 mm
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	600/624 x 500/524
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	600 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500



KM 8565 FL MattFinish
Placa de indução independente do forno
620 mm | Áreas de cozinhar PowerFlex | Compatível com M Sense | MattFinish




Código EAN: 4002516988731 / Número de material: 12953110 / Número de material antigo: 261856521B	
Peso em kg	10
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,36
Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim


KM 8565 FL MattFinish

Placa de indução independente do forno

620 mm | Áreas de cozinhar PowerFlex | Compatível com M Sense | MattFinish



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)