

KM 8585-2 FL

Placa de indução independente do forno

800 mm | Área de cozinhar PowerFlex | Compatível com M Sense

Código EAN: 4002516988748 / Número de material: 12953130 /

Número de material antigo: 261858541B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 8585-2 FL
N.º de mat. do fabricante	12953130
Número EAN	4002516988748
Gama	Gold
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação à face	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	6
Número de áreas de cozinhar	3
Número máximo de recipientes para cozinhar	6
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	6
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Tamanho em mm	Ø 120 – 230
Potência máx. em W	2100
Consumo máx. de energia Booster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Esquerda
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	4200
Potência Booster máx. em W	7360
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Posição centrada
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	4200
Potência Booster máx. em W	7360
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	3400
Potência Booster máx. em W	3650
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Compatível com M Sense	•
Comando através de teclas sensoras	MultiSlide

- 6 zonas de cozinhar incluindo 3 potentes áreas de cozinhar PowerFlex
- Regulações precisas com 6 controlos de deslize MultiSlide incluindo ligação em rede inteligente
- M Sense ready: compatível com recipientes para cozinhar M Sense
- Tempos de aquecimento mais curtos graças ao nível Booster
- Com 800 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face

KM 8585-2 FL

Placa de indução independente do forno

800 mm | Área de cozinhar PowerFlex | Compatível com M Sense

Código EAN: 4002516988748 / Número de material: 12953130 /

Número de material antigo: 261858541B

Cor dos elementos de comando	Amarelo
Reconhecimento inteligente de recipientes	•
Função Stop&Go	•
Proteção para limpeza	•
Função Recall	•
Timer	•
Desligar automático	•
Sistema automático	•
Manter quente	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•
Programas de assistência	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	51 x 800 x 520
Dimensões (L x P) em mm	800 x 51 x 520
Dimensões em mm (largura)	800
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	780 mm x 500 mm
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	780/804 x 500/524
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	780
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	15

KM 8585-2 FL

Placa de indução independente do forno

800 mm | Área de cozinhar PowerFlex | Compatível com M Sense

Código EAN: 4002516988748 / Número de material: 12953130 /
Número de material antigo: 261858541B

Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	804
--	-----

Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
---	-----

Potência máxima instalada em kW	11,04
---------------------------------	-------

Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
-----------------------------------	-----

Tensão em V	230
-------------	-----

Frequência em Hz	50-60
------------------	-------


Acessórios fornecidos	
------------------------------	--

Cabo de ligação	Sim
-----------------	-----


KM 8585-2 FL

Placa de indução independente do forno

800 mm | Área de cozinhar PowerFlex | Compatível com M Sense



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)