

TEH785WP EcoSpeed&9kg

Máquina de secar roupa com bomba de calor T1

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos\*
- Tecnologia de bomba de calor: menores consumos, secagem delicada
- O SilenceDrum\*\* reduz os ruídos para uma secagem claramente mais silenciosa
- Economize tempo ao organizar, DryCare 40 é perfeito para a lavagem a 40 °C\*\*\*
- EcoSpeed reduz o tempo de secagem de um modo eficiente em 20 minutos\*\*\*\*

\* Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar roupa W1/W2, a Miele testou modelos e componentes principais em 5.000 ciclos de lavagem (= 5 ciclos de lavagem por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos

\*\* Patente EP 4 163 433

\*\*\* Não adequado para lãs ou sedas.

\*\*\*\* Em comparação com máquinas de secar roupa da Miele sem EcoSpeed, com a mesma carga e eficiência energética semelhante. Testado no programa «Algodão» com uma carga total.



Código EAN: 4002516977629 / Número de material: 12965180 /

Número de material antigo: 12EH7852P

Informações gerais	
Designação do modelo	TEH785WP EcoSpeed&9kg
N.º de mat. do fabricante	12965180
Número EAN	4002516977629
Tipo de construção	
Possível formar coluna	•
Sentido de abertura da porta	à esquerda
Side-by-Side	•
De encastrar por baixo da bancada	•
De integrar por baixo da bancada	•
Tipo de instalação	
Marca do produto	T1 Chrome Edition
Máquinas de secar roupa com bomba de calor	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Cor do botão seletor rotativo	Branco lótus/Anel crom.
Versão do painel	Reto
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor	DirectSensor branco, 7 seg.
Resultado de secagem	
Secagem precisa PerfectDry	•
Sistema de aromas FragranceDos <sup>2</sup>	•
Reverso inteligente do tambor	•
HygieneDry	•
Tratamento delicado da roupa	
SilenceDrum	•
Carga em kg	9
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Wash2Dry	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	Não
Iluminação do tambor	LED
Pacote acústico para baixos valores de ruído	•
Gaveta de condensação	•
Tubo de saída de água de condensação integrado	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Tecnologia EcoDry	•
Permutador de calor isento de manutenção	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A–G)	C
Classe de eficiência de condensação (A–D)	A

TEH785WP EcoSpeed&9kg

Máquina de secar roupa com bomba de calor T1

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



Código EAN: 4002516977629 / Número de material: 12965180 /

Número de material antigo: 12EH7852P

Eficiência de condensação em %	94
Consumo de energia ponderado por 100 cargas no programa «Secagem para guardar ECO» em kWh	101
Emissões de ruído aéreo no programa padrão «Secagem para guardar ECO» em dB(A) re 1 pW	62
Classe de emissão de ruído aéreo (A–D)	B
Tempo de funcionamento no programa «Secagem para guardar ECO» em min	184

#### Programas de secagem

Algodão	•
ECO	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Camisas	•
Finish Iãs	•
Express	•
Impermeabilizar	•
Roupa de cama	•
Arejar quente/DryFresh	•

#### Extras para secagem

Antirruga	•
Sinal	•
DryCare 40	•

#### Qualidade

Batentes suaves	•
-----------------	---

#### Segurança

Código Pin	•
Indicação «Despejar reservatório»	•
Indicação «Limpar filtros»	•
Interface ótica	•

#### Caraterísticas técnicas

Dimensões (A x L x P) em mm	850 x 596 x 636
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	636
Peso em kg	56
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Frequência em HZ	50
Potência máxima instalada em kW	1,10
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0
Hermeticamente fechado	•
Tipo de refrigerante	R290
Quantidade de refrigerante em kg	0,14
Potencial de efeito de estufa do refrigerante em CO <sub>2</sub> e	3
Potencial de efeito de estufa do aparelho em CO <sub>2</sub> e	0,42
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

#### Acessórios fornecidos

Dispensador de aroma	•
----------------------	---

TEH785WP EcoSpeed&9kg

Máquina de secar roupa com bomba de calor T1

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



Código EAN: 4002516977629 / Número de material: 12965180 /


Número de material antigo: 12EH7852P

Voucher para um segundo disp. aroma


TEH785WP EcoSpeed&9kg

Máquina de secar roupa com bomba de calor T1


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm