

KMDA 7876-1 FL MattFinish Placa de indução com exaustor integrado



- A TwoInOne mais silenciosa da Miele: Motor Silence
- Superfície nobre para um design de cozinha único com MattFinish
- 4 zonas de cozinhar amplas incluindo 2 áreas PowerFlex XL
- Ligação em rede com Con@ctivity e Miele@home
- Instalação flexível: Plug & Play, recirculação de ar guiada ou por saída de ar



Código EAN: 4002516989707 / Número de material: 12970690 /
Número de material antigo: 267876751B

Informações gerais	
Designação do modelo	KMDA 7876-1 FL MattFinish
N.º de mat. do fabricante	12970690
Número EAN	4002516989707
Classe	Diamond
Tipo de construção	
Placa de indução com exaustor integrado	•
Modos de funcionamento	
Ar de saída guiado com acessórios opcionais	DFK-xxxx,DMK 150-1
Ar de recirculação conduzido com acessório que pode ser adquirido posteriormente	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Ar de recirculação conduzido com acessório que pode ser adquirido posteriormente	Convertível
Ar de recirculação não conduzido (instalação Plug&Play)	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação sobre a bancada	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto mate
Superfície resistente a riscos	MattFinish
Efeito anti-dedadas	•
Exaustor à face	•
Cor da grelha de cobertura	Preto
Cor do filtro de gorduras	Preto
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	2
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	4
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex XL
Tamanho em mm	Ø 150 – 230
Potência máx. em W	2100
Consumo máx. de energia Booster em W	3000
Consumo máx. de energia TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	à esquerda
Tipo	PowerFlex XL
Tamanho em mm	230x460
Potência máx. em W	3400
Potência Booster máx. em W	4800
Potência TwinBooster máx. em W	7300
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	à direita
Tipo	PowerFlex XL
Tamanho em mm	230x460
Potência máx. em W	3400

KMDA 7876-1 FL MattFinish Placa de indução com exaustor integrado



Código EAN: 4002516989707 / Número de material: 12970690 /
Número de material antigo: 267876751B

Potência Booster máx. em W	4800
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Con@ctivity	•
Indicação digital dos níveis de potência	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect White
Cor dos elementos de comando	Branco
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Tempo de funcionamento continuado 5/15 min.	•
Indicação de saturação do filtro de carvão ativo	•
Função Stop&Go	•
Proteção para limpeza	•
Função Recall	•
Indicador de saturação dos filtros de gordura	•
Timer	•
Desligar automático	•
Sistema automático	•
Manter quente	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Motor ECO	•
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	31,3
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	10
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	NA
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	1
Saída de ar	
Potência de exaustão nível mín. (m³/h) conf. EN 61591	205
Potência de exaustão nível máx. (m³/h) conf. EN 61591	533
Potência de exaustão nível intensivo (m³/h) conforme EN 61591	606
Potência sonora no nível mín. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	41
Potência sonora no nível máx. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	64

KMDA 7876-1 FL MattFinish
Placa de indução com exaustor integrado

Código EAN: 4002516989707 / Número de material: 12970690 /
Número de material antigo: 267876751B

Potência sonora no nível Booster (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68
Pressão sonora no nível mín. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	28,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	68,0
Pressão sonora no nível máx. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	51,0
Nível de pressão acústica no nível Intensivo (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	54,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	54,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível mín. (m³/h) conf. EN 61591	160
Potência de exaustão nível máx. (m³/h) conf. EN 61591	475
Potência de exaustão do nível Booster (m³/h) conforme a norma EN 61591	510
Potência sonora no nível mín. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	46,0
Potência sonora no nível máx. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	70,0
Pressão sonora no nível mín. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	33,0
Pressão sonora no nível máx. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	55,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	57,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Ligação para interruptor de contacto de janela	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	800
Dimensões em mm (altura)	238
Dimensões em mm (profundidade)	520
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	238
Número de fases	3
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	780
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	20

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Placa de indução com exaustor integrado



Código EAN: 4002516989707 / Número de material: 12970690 /
Número de material antigo: 267876751B

Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	804
--	-----

Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
---	-----

Potência máxima instalada em kW	7,50
---------------------------------	------

Tensão em V	230
-------------	-----

Frequência em Hz	50-60
------------------	-------

Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
-----------------------------------	-----

Condutor neutro	Sim
-----------------	-----


Acessórios fornecidos	
------------------------------	--

Cabo de ligação	Sim
-----------------	-----


Filtro contra odores DKF 35-P	•
-------------------------------	---

Adaptador Plug&Play	•
---------------------	---


KMDA 7876-1 FL MattFinish Placa de indução com exaustor integrado




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis


KMDA 7876-1 FL MattFinish Placa de indução com exaustor integrado




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air


KMDA 7876-1 FL MattFinish Placa de indução com exaustor integrado




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling
template, Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation,
drilling template, 23,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation,
24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling
template, Installation depth 24,8 cm