

KFN 4898 A-20 D

Combinado de instalação livre

para maior frescura e conforto graças ao PerfectFresh Active e Freeze&Cool.



- #Súper eficiente A-20 %# 20 % mais económico do que a classe energética A
- Fresco 5x mais tempo com humificação ativa: PerfectFresh Active
- Utilização flexível do compartimento congelador: Freeze&Cool
- Iluminação regulável da prateleira de vidro graças à FlexiLight 2.0
- Abertura fácil mesmo em aparelhos sem puxador graças a Click2open
- Já não precisa de descongelar manualmente graças ao NoFrost



Código EAN: 4002516979210 / Número de material: 12993630 /

Número de material antigo: 38489842EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KFN 4898 A-20 D
N.º de mat. do fabricante	12993630
Número EAN	4002516979210
Gama	Platinum
Categoria do aparelho	
Combinado	•
Tipo de construção	
Aparelho de instalação livre	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Design	
Cor do exterior	BlackSteel
Cor da frente	BlackSteel
Iluminação do compartimento congelador	LED
Iluminação do ventilador	•
Iluminação do sistema de refrigeração	•
Conforto de utilização	
Iluminação do compartimento frigorífico	FlexiLight 2,0
Miele@home	•
Sistema de refrigeração	PerfectFresh Active
Auxiliar de abertura de porta	Click2open
Freeze&Cool	•
Regulação precisa do interior da porta	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Modo Festa	•
Modo Férias	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Comando	
Tipo de comando	FreshTouch
Regulação precisa	Temp. refrigeração/ congelamento
Frigorífico desconectável	Sim
Compartimento congelador desconectável	•
Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador	Sim
SuperCool	•
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	3
Modo Sabbat	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	4

KFN 4898 A-20 D

Combinado de instalação livre

para maior frescura e conforto graças ao PerfectFresh Active e Freeze&Cool.



Código EAN: 4002516979210 / Número de material: 12993630 /

Número de material antigo: 38489842EU1

das quais divisíveis (FlexiBoard)	1
dos quais iluminadas	2
Prateleira para garrafas em metal cromado	•
Número de gavetas de frescos	2
Parede posterior seca	CleanSteel
Número de prateleiras da porta para conservas	2
Prateleiras da porta para garrafas	1
Prateleira da porta	3
<b>Congelador/compartimento congelador</b>	
Número de gavetas de congelação	3
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A–G)	A
Consumo energético anual em kWh	92,35
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,25
<b>Segurança</b>	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme acústico de temperatura do compartimento congelador	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Indicação de falta de energia elétrica no compartimento congelador	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Largura do aparelho em mm	597
Altura do aparelho em mm	2015
Profundidade do aparelho em mm	675
Peso em kg	110,6
Classe climática	SN-T
Compartimento frigorífico em l	259
das quais zona PerfectFresh em l	99
Compartimento congelador 4 estrelas em l	103
Volume útil total em l	362
Tempo de conservação em caso de avaria em h	24
Capacidade de congelação em kg/24 horas	10,00
Classe de emissão de ruído (A–D)	A
Potência sonora em dB(A) re1pW	29
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1400
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50-60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Suporte para ovos	•
Filtro de água	Nein
Caixa separadora PerfectFresh	•
Cuvete para cubos de gelo	•

KFN 4898 A-20 D


Combinado de instalação livre

para maior frescura e conforto graças ao PerfectFresh Active e Freeze&Cool.


## KFN 4898 A-20 D

Combinado de instalação livre


para maior frescura e conforto graças ao PerfectFresh Active e Freeze&Cool.



KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, installation sketch



KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs, top view



KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation