

DAG 2950

Exaustor integrado com painel de vidro

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Tátil | DynamicWhite | Tap2Light



- Design personalizado: exaustor totalmente integrado com 862 mm de largura
- Fácil de utilizar, com teclas sensíveis ao toque no painel de vidro de fácil acesso
- Controlo intuitivo da iluminação com Tap2Light
- Guarde 10 kg de livros, especiarias e muito mais em ambos os lados do exaustor
- DynamicWhite: harmonização da temperatura da cor com outras fontes de luz



Código EAN: 4002517045570 / Número de material: 13140380 /
Número de material antigo: 28G2950BIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAG 2950
N.º de mat. do fabricante	13140380
Número EAN	4002517045570
Classe de marketing	Silver
Tipo de construção	
Exaustor integrado com painel de vidro	•
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 150,DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKF 11-P
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Comandos táteis	•
Utilização	Comandos Touch on Glass
Níveis Booster	1
Período de funcionamento continuado 10 min	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	54,4
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 7,1 W
Intensidade da luz em lx	275 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	240
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	325
Potência de exaustão no Nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	435

DAG 2950

Exaustor integrado com painel de vidro

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Tátil | DynamicWhite | Tap2Light



Código EAN: 4002517045570 / Número de material: 13140380 /

Número de material antigo: 28G2950BIB

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591 720

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 48,0

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 54,0

Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 61,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 72,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 34,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 40,0

Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 47,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 58,0

Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591 210

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591 320

Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591 445

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591 600

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 54,0

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 63,0

Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 70,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 77,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 40,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 49,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 56,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 63,0

Segurança

Vidro de segurança temperado (ESG)

•

Caraterísticas técnicas

Medidas do corpo do exaustor (L x A x P) em mm 862 x 338 x 310

Altura total com saída de ar e motor externo em mm 338

Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm 338

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm 338

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm 338

Altura total da circulação de ar mín. em mm 338

Altura total da circulação de ar máx. em mm 338

DAG 2950

Exaustor integrado com painel de vidro

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Tátil | DynamicWhite | Tap2Light



Código EAN: 4002517045570 / Número de material: 13140380 /

Número de material antigo: 28G2950BIB

Largura do corpo do exaustor em mm	862
Altura do corpo do exaustor em mm	338
Peso líquido em kg	14,3
Profundidade do corpo do exaustor em mm	310
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,27
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150

Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno	•
----------------------	---

DAG 2950

Exaustor integrado com painel de vidro

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Tátil | DynamicWhite | Tap2Light

