

UO 5005-30

Nyitott alépítmény

a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.

EAN: 4002511099050 / Anyagszám: 01496700 / Régi anyagszám: 59500502D



- PW 5062, PW 5065, PW 6055, PW 6065, Mopstar 60 típusokhoz
- PT 5135 C/5136/5137 WP, PT 7135 C/7136/7137 WP típusokhoz
- 30 cm magas, 59,8 cm széles, 61,5 cm mély

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Termékkategória	
Alépítmény/lábazat	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Anyag	Acéllemez, horganyz., porszórt
Szín	Oktokék
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	300
Külső méret, nettó szélesség (mm)	598
Külső méret, nettó mélység (mm)	615

UO 5005-30

Nyitott alépítmény

a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.

EAN: 4002511099050 / Anyagszám: 01496700 / Régi anyagszám: 59500502D



Külső méret, bruttó magasság (mm)	325
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	630
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	12,50
Bruttó súly (kg)	13,50