

UG 5005-30

Zárt alépítmény

a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.



- PW 5062, PW 5065, PW 6055, PW 6065, Mopstar 60 típusokhoz
- PT 5135 C/5136/5137 WP, PT 7135 C/7136/7137 WP típusokhoz
- 30 cm magas, 59,8 cm széles, 61,5 cm mély

EAN: 4002511099043 / Anyagszám: 01514720 / Régi anyagszám: 59500501D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Termékkategória	
Alépítmény/lábazat	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Anyag	Nemesacél, Acéllemez, horganyz., porszórt
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	300
Külső méret, nettó szélesség (mm)	598
Külső méret, nettó mélység (mm)	615
Külső méret, bruttó magasság (mm)	325

UG 5005-30

Zárt alépítmény

a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.

EAN: 4002511099043 / Anyagszám: 01514720 / Régi anyagszám: 59500501D

Külső méret, bruttó szélesség (mm)	630
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	19,00
Bruttó súly (kg)	20,00

