

FBW

Rugózott aljú kocsi alumíniumból

Függőlegesen mozgatható padlóval az állandó hozzáférési magasságért.



- Befogadóképesség: 380 l liter
- 2 kerékrögztős terelőgörgő
- 86 cm magas, 106 cm széles, 71 cm mély

EAN: 4002511097674 / Anyagszám: 03049680 / Régi anyagszám: 59110006D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FBW

Rugózott aljú kocsi alumíniumból

Függőlegesen mozgatható padlóval az állandó hozzáférési magasságért.



EAN: 4002511097674 / Anyagszám: 03049680 / Régi anyagszám: 59110006D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FBW

Rugózott aljú kocsi alumíniumból

Függőlegesen mozgatható padlóval az állandó hozzáférési magasságért.



EAN: 4002511097674 / Anyagszám: 03049680 / Régi anyagszám: 59110006D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Termékkategória</b>	
Tároló-/szállítórendszer	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Anyag	alumínium
Térfogat (l)	380
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	860
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1060
Külső méret, nettó mélység (mm)	710
Külső méret, bruttó magasság (mm)	860
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1060
Külső méret, bruttó mélység (mm)	710
Nettó súly (kg)	25,00
Bruttó súly (kg)	25,00