

SW

Zsákos textíliaszállító kocsi

összecsukás funkcióval, hogy a legszűkebb helyen is lehessen tárolni.



- Csőváz levehető törölközőtartóval
- Tömörgumi abroncs 4 fixálható terelőgörgővel
- 81 cm magas, 90 cm széles, 58 cm mély

EAN: 4002511097759 / Anyagszám: 03049800 / Régi anyagszám: 59110015D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

SW

Zsákos textíliaszállító kocsi

összecsukás funkcióval, hogy a legszűkebb helyen is lehessen tárolni.



EAN: 4002511097759 / Anyagszám: 03049800 / Régi anyagszám: 59110015D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

SW

Zsákos textíliaszállító kocsi

összecsukás funkcióval, hogy a legszűkebb helyen is lehessen tárolni.



EAN: 4002511097759 / Anyagszám: 03049800 / Régi anyagszám: 59110015D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
Termékkategória	
Tároló-/szállítórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1150
Külső méret, nettó szélesség (mm)	210
Külső méret, nettó mélység (mm)	560
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	590
Nettó súly (kg)	8,00
Bruttó súly (kg)	9,00