

## STG

Acélpolc, alapelem, horganyzott  
6 padlóval a minél nagyobb tárolótér érdekében.



- Tetszőlegesen bővíthető STA kiegészítő elemekkel \*
- Teljesen szétszerelhető
- 185 cm magas, 100 cm széles, 50 cm mély

\* Az ábrán 1 alapegység és 2 rászerezhető egység látható

EAN: 4002511098107 / Cikkszám: 03049820 / Régi cikkszám59140004D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

STG

Acélpolc, alapelem, horganyzott

6 padlóval a minél nagyobb tárolótér érdekében.



EAN: 4002511098107 / Cikkszám: 03049820 / Régi cikkszám59140004D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

STG

Acélpolc, alapelem, horganyzott

6 padlóval a minél nagyobb tárolótér érdekében.



EAN: 4002511098107 / Cikkszám: 03049820 / Régi cikkszám59140004D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Termékkategória</b>	
Tároló-/szállítórendszer	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Elektromos csatlakozás	OHNE
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	1000
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1850
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	500
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1000
Nettó súly (kg)	54,00
Bruttó súly (kg)	54,00