

E 134

Betét

210 tárgytartó optimális behelyezésére.



- 210 tárgytartó behelyezésére
- A következő méretű 26 fiókokkal:  
11 mm x 26 mm, huzalvastagság:  
3 mm

EAN: 4002511115897 / Anyagszám: 03808600 / Régi anyagszám: 69513401D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Termék-hozzárendelés</b>                      |           |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | •         |
| <b>A készülék besorolása</b>                     |           |
| G 7825   | •         |
| PG 8527  | •         |
| PG 8535  | •         |
| PG 8536  | •         |
| PG 8582 CD                                       | •         |
| PG 8504  | •         |
| PG 8583 CD                                       | •         |
| PG 8593  | •         |
| PLW 8615   | •         |
| PLW 8616   | •         |
| PLW 8617   | •         |
| PLW 6011   | •         |
| PLW 6111   | •         |
| PLW 7111   | •         |
| PLW 8505   | •         |
| <b>Termékkategória</b>                           |           |
| Egyéb betét                                      | •         |
| <b>Terméktulajdonságok</b>                       |           |
| Anyag  | Nemesacél |
| Szín   | Nemesacél |
| Rekeszek száma                                   | 26        |
| Fiókszélesség (mm)                               | 11        |
| Fiókhosszúság (mm)                               | 26        |
| <b>Felhasználási terület</b>                     |           |
| Laborüveg előkészítése                           | •         |
| <b>Kapacitás</b>                                 |           |
| Tárgylemezek [mennyiség]                         | 210       |
| <b>Standard elektromos csatlakozás</b>           |           |
| Fázisok száma                                    | 0         |
| Feszültség (V)                                   | 0-0       |
| Frekvencia (Hz)                                  | 0-0       |
| Teljes teljesítményigény (kW)                    | 0,00-0,00 |
| Biztosíték (A)                                   | 0-0       |
| <b>Méret és súly</b>                             |           |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                 | 73        |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                | 200       |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                  | 445       |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                | 80        |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)               | 230       |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                 | 460       |
| Nettó súly (kg)                                  | 1,50      |
| Bruttó súly (kg)                                 | 1,61      |