


E 205
Betét
poharak optimális befogadásához.




- U 890 alsó kosárhoz
- 17, 6,6 cm átmérőjű pohárhoz
- Perforált alátétlemezzel az öblítősugar megtöréséhez
- Rácsmagasság: 220 mm
- A max- berakodási magasság poharakkal: 270 mm

EAN: 4002511808874 / Anyagszám: 03808980 / Régi anyagszám: 67520501D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét poharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilzánózott
Szín	Fehér
Sorok száma	2
Rácsmagasság (mm)	220
Maximális rakodási magasság (mm)	270
Alsó kosárba helyezhető	APFD 220, U 890
Kapacitás	
Poharak max. 66 mm Ø-ig [mennyiség]	17
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0

E 205
Betét
poharak optimális befogadásához.



EAN: 4002511808874 / Anyagszám: 03808980 / Régi anyagszám: 67520501D

Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	221
Külső méret, nettó szélesség (mm)	243
Külső méret, nettó mélység (mm)	494
Külső méret, bruttó magasság (mm)	230
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	505
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	1,40
Bruttó súly (kg)	1,80