

E 336

Öblítőhüvely

pipetták, min. inv. seb. műszerek és injektorkocsik optimális behelyezésére.

EAN: 4002511117068 / Anyagszám: 03809390 / Régi anyagszám: 69733601D



- Legfeljebb 445 mm hosszú pipettákhoz
- Műanyag, becsavarható

| Termék-hozzárendelés   |                    |
|--|--------------------|
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium             | •                  |
| Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | •                  |
| Termikus fertőtlenítők                                       | •                  |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi                   | •                  |
| A készülék besorolása  |                    |
| G 7825   | •                  |
| PG 8527  | •                  |
| PG 8528  | •                  |
| PG 8535  | •                  |
| PG 8536  | •                  |
| PG 8581  | •                  |
| PG 8562  | •                  |
| PG 8582  | •                  |
| PG 8582 CD   | •                  |
| PG 8583  | •                  |
| PG 8583 CD   | •                  |
| PG 8591  | •                  |
| PG 8592  | •                  |
| PG 8593  | •                  |
| Termékkategória  |                    |
| Öblítőhüvely   | •                  |
| Terméktulajdonságok  |                    |
| Anyag  | Nemesacél, Műanyag |
| Szín   | Nemesacél, Fekete  |
| Felhasználási terület  |                    |
| Pipetták/fiolák előkészítése                                 | •                  |
| MIC eszközök előkészítése                                    | •                  |
| Fogorvosi eszközök előkészítése                              | •                  |
| Üreges eszközök előkészítése                                 | •                  |
| Kapacitás  |                    |
| Pipetták [mennyiség]   | 1                  |
| Üreges műszerek [mennyiség]                                  | 1                  |
| Standard elektromos csatlakozás                              |                    |
| Fázisok száma  | 0                  |
| Feszültség (V)   | 0                  |
| Frekvencia (Hz)  | 0                  |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                | 0,00               |
| Biztosíték (A)   | 0                  |
| Méret és súly  |                    |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                             | 121                |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                            | 11                 |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                              | 11                 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                            | 10                 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                           | 170                |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                             | 125                |
| Átmérő (mm)  | 11                 |
| Nettó súly (kg)  | 0,02               |
| Bruttó súly (kg)   | 0,02               |