

E 380

Kocsi

a szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 32 fűvőkával és végponti rögzítéssel
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- ML/2 megállítóberendezés az automatikus kocsisfelismeréshez

EAN: 4002511116467 / Anyagszám: 03809880 / Régi anyagszám: 69538001D

| | |
|--|--------------------|
| Termék-hozzárendelés | |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Termékkategória | |
| Kocsi csatlakozóval meleg levegős szárításhoz | • |
| Kocsi karcsú nyakú üvegekhez | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél, Műanyag |
| Szín | Nemesacél, Fekete |
| Felhasználási terület | |
| Laborüveg előkészítése | • |
| Kapacitás | |
| Keskeny nyakú üvegek [mennyiség] | 32 |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0 |
| Frekvencia (Hz) | 0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00 |
| Biztosíték (A) | 0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 502 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 535 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 517 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 545 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 160 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 530 |
| Nettó súly (kg) | 7,90 |
| Bruttó súly (kg) | 8,60 |
| Tartozék | |
| E 351 injektorfűvőka Ø 4 mm, 160 mm hosszú [mennyiség] | 14 |
| E 352 injektorfűvőka Ø 6 mm, 220 mm hosszú [mennyiség] | 18 |
| E 353 rögzítő az E 351 injektorfűvőkához [mennyiség] | 14 |
| E 354 rögzítő az E 352 injektorfűvőkához [mennyiség] | 18 |
| Öblítőfűvőka poradagolóhoz [mennyiség] | 1 |