

E 314

Álló armatúra

a demineralizált víz kézi kiemeléséhez.



- nyomásálló 10 bar nyomásig
- 10 bar-ig nyomásálló
- 150 cm nyomótömlővel
- 150 cm-es nyomótömlővel teljes

EAN: 4002511115286 / Anyagszám: 03830340 / Régi anyagszám: 69431401D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Álló armatúra

a demineralizált víz kézi kiemeléséhez.



EAN: 4002511115286 / Anyagszám: 03830340 / Régi anyagszám: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Vizelőkészítés	•
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fekete
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	135
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	420
Külső méret, bruttó mélység (mm)	210
Nettó súly (kg)	1,70
Bruttó súly (kg)	1,81