

E 402

Betét

max. 44 óraüveg optimális behelyezésére.



- 44 óraüveghez, Ø 80-125 mm
- 23 db támoszloppal, távolság: 15 mm

EAN: 4002511116627 / Cikkszám: 03830420 / Régi cikkszám: 69540201D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul óraüvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rácsűrűség (mm)	15
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Óraüvegek [mennyiség]	44
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	53
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	220
Külső méret, bruttó mélység (mm)	450
Nettó súly (kg)	0,92
Bruttó súly (kg)	1,14

E 402

Betét

max. 44 óraüveg optimális behelyezésére.