

E 403

Betét

max. 105 óraüveg optimális behelyezésére.



- 105 óraüveghez, Ø 50-60 mm
- 36 db támoszloppal, távolság: 9 mm

EAN: 4002511116634 / Anyagszám: 03830430 / Régi anyagszám: 69540301D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul óraüvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rácscsűrűség (mm)	9
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Óraüveg [mennyiség]	105
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	35
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	75
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	510
Külső méret, bruttó mélység (mm)	280
Nettó súly (kg)	1,32
Bruttó súly (kg)	1,48