

E 884

Lemez- és lapbetét, rilsan-bevonattal
lemezek, tálcák optimális befogadásához.



- U 890 alsó kosárhoz
- lemezhez, 10sütőlaphoz vagy tálcához
- Rácsmagasság 175 mm, rácstávolság 32 mm

EAN: 4002512259439 / Anyagszám: 05018680 / Régi anyagszám: 67588401D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét tálcákhoz, tepsikhez, tálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilzánózott
Szín	Fehér
Rácssűrűség (mm)	32
Rácsmagasság (mm)	175
Alsó kosárba helyezhető	U 890
Kapacitás	
Tálcák max. 500 x 320 mm méretig [mennyiség]	10
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0

E 884

Lemez- és lapbetét, rilsan-bevonattal
lemezek, tálcák optimális befogadásához.



EAN: 4002512259439 / Anyagszám: 05018680 / Régi anyagszám: 67588401D

Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	175
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	535
Külső méret, bruttó mélység (mm)	195
Nettó súly (kg)	1,60
Bruttó súly (kg)	2,20