


E 888
Betét
tányérok optimális befogadásához.



- U 890 alsó kosárhoz
- 18, max. 30 cm átmérőjű tányérhoz
- Rácsmagasság 175 mm, ráctávolság 30 mm

EAN: 4002512259682 / Anyagszám: 05018690 / Régi anyagszám: 67588801D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét tányérokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilézozott
Szín	Fehér
Rácssűrűség (mm)	30
Rácsmagasság (mm)	175
Alsó kosárba helyezhető	U 890
Kapacitás	
Tányérok 300 mm Ø-ig [mennyiség]	18
Tányérok 350 mm Ø-ig [mennyiség]	9
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0

E 888
Betét
tányérok optimális befogadásához.



EAN: 4002512259682 / Anyagszám: 05018690 / Régi anyagszám: 67588801D

Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	175
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	205
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	520
Külső méret, bruttó mélység (mm)	535
Nettó súly (kg)	1,00
Bruttó súly (kg)	2,17