

## HM 16-83

Vályús mángorló, elektromos professzionális felszereléssel a lehető legjobb mángorlási eredményért.

EAN: 4002512404112 / Anyagszám: 05333200 / Régi anyagszám: 53168301D



- Teljesítmény: 15.0 kg/h\*, hengerátmérő: 160 mm, munkaszélesség: 830 mm
- Kényelmes mángorlás ülő helyzetben
- Egyéni munkatempó az állítható hengersebességnek köszönhetően
- Hosszú élettartamú hengerbevonat – Aramid tűfilckendő
- Masszív kialakítás a professzionális használathoz

\* 20% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	lótuszfehér
Hengerátmérő (mm)	160
Munkaszélesség (mm)	830
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	poliészter-tűfilc szőnyeg
Mángorlószővet	ARAMID tűfilckendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas magánháztartásokban történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 20%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	15,0
Tesztelt üzemóraszám	2500
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Érintőképernyő (opció)	Drehwahlschalter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	2,0
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	4,5
Beállítható hőmérséklet	Hőmérsékleti fokozatban
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	2,70-3,30
Teljes teljesítményigény (kW)	2,80-3,30
Biztosíték (A)	16
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	960
Külső méret, szélesség (mm)	1050
Külső méret, mélység (mm)	380
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1010
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1110
Külső méret, bruttó mélység (mm)	445
Nettó súly (kg)	40
Bruttó súly (kg)	47
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	372
Felszereltség	
2 tartó láb	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló	•

HM 16-83

Vályús mángorló, elektromos  
professzionális felszereléssel a lehető legjobb mángorlási eredményért.

EAN: 4002512404112 / Anyagszám: 05333200 / Régi anyagszám: 53168301D



Tartórúd	•
4 padlókímélő görgő	•
Felfektetőlap	•
Textília-visszavezetés	•
Lehetőség ülve történő mángorlásra	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•