

APWM 016

Visszacsapószelep

P2 adagolótlóbe való beépítéshez.



- Alkalikus vagy savas adagolóanyagokhoz*

* A visszacsapó szelep megakadályozza az adagolószerszertovábbfolyását.

Megjegyzés: ha finomítoszereket vagy folyékony keményítőt használ, ne helyezzen visszacsapó szelepet a megfelelő adagolótlóbe, mivel ezek a szerek megtapadhatnak a szelepen.

EAN: 4002512614054 / Anyagszám: 05571620 / Régi anyagszám: 59170078D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Termékkategória	
Adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	40
Külső méret, nettó szélesség (mm)	80
Külső méret, nettó mélység (mm)	40
Külső méret, bruttó magasság (mm)	130
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	350
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Nettó súly (kg)	0,32
Bruttó súly (kg)	0,40