

DOS G 60

Adagolómodul 5-10 l-es kannához

szintellenőrzéssel, a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.



- Minden PG 8535-höz használható
- A berendezés vezérlésével állítható
- 300 mm-es szívóláncza, 5-és 10 l-es kannához
- A vezető hosszúsága: 1,90 m

EAN: 4002513252255 / Anyagszám: 05703990 / Régi anyagszám: 69747005D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
Termékkategória	
Külső adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	120
Szívóláncza hossza (mm)	333
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	230-240
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,02
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	117
Külső méret, nettó szélesség (mm)	235
Külső méret, nettó mélység (mm)	107
Külső méret, bruttó magasság (mm)	295
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	420
Nettó súly (kg)	2,60
Bruttó súly (kg)	2,78