

C 4060 WM 2 SL

Egyhelyes nemesacél érmebedobó készülék
mechanikus vizsgálóval 2-es számú érmehez, bedobónyílás-zárral.

EAN: 4002513260779 / Anyagszám: 05709100 / Régi anyagszám: 59406032D



- Program üzemmódhoz használható
- Szabadon álló készülék a gép fedelén történő elhelyezéshez
- LED-es kijelzővel a pénz kéréséhez, indításhoz és működtetéshez
- Érmék kiegészítő tartozékként külön kaphatók
- 25,8 cm magas, 17,5 cm széles, 15,5 cm mély

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 2 SL

Egyhelyes nemesacél érmebedobó készülék
mechanikus vizsgálóval 2-es számú érméhez, bedobónyílás-zárral.



EAN: 4002513260779 / Anyagszám: 05709100 / Régi anyagszám: 59406032D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
Termékkategória	
Fizetőrendszer	•
Érmebedobó készülék	•

C 4060 WM 2 SL

Egyhelyes nemesacél érmebedobó készülék
mechanikus vizsgálóval 2-es számú érméhez, bedobónyílás-zárral.

EAN: 4002513260779 / Anyagszám: 05709100 / Régi anyagszám: 59406032D



Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50-60HZ
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	258
Külső méret, nettó szélesség (mm)	176
Külső méret, nettó mélység (mm)	155
Külső méret, bruttó magasság (mm)	325
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	195
Nettó súly (kg)	3,96
Bruttó súly (kg)	4,80
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•