

APH 530

Összekötő kábel

A folyamatos, nyomtatóval történő összeköttetésért.



- Kompatibilis az APH 510 PRT110 protokollnyomtatóval
- Hosszúság: 10 m

EAN: 4002513532609 / Anyagszám: 06095260 / Régi anyagszám: 68817201D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Kis sterilizálók	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Terméktulajdonságok	
Szín	szürke
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Tárgylemezek előkészítése	•
Butirométerek előkészítése	•
Patikai/infúziós palackok előkészítése	•
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•

APH 530

Összekötő kábel

A folyamatos, nyomtatóval történő összeköttetésért.



EAN: 4002513532609 / Anyagszám: 06095260 / Régi anyagszám: 68817201D

Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Szitatálcák előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Tartóedények, pl. nátronmésztartályok előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	10
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	150
Külső méret, bruttó mélység (mm)	200
Nettó súly (kg)	0,40
Bruttó súly (kg)	0,41