

PT 5135 C [EL]

Kondenzációs szárító

az egyszerű és flexibilis, levegőelvezetést nem igénylő telepítéshez.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 6.5 kg
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Tökéletes szárítási eredmény – Intelligens textilkímélés
- Helytakarékosan felállítható mosó-szárító toronyként

EAN: 4002513801194 / Anyagszám: 06431000 / Régi anyagszám: 52513501D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előtöltős, toronyba építhető
Sorozat	ProfilLine - Kis óriások
Előlap	Lótuszfehér, zománcozott
Töltetmennyiség (kg)	6,5
Töltési arány	1:20
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Kondenzáció
Ajtónyílás [Ø] (mm)	410
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos gyorséttermekben történő használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmos háztartásban való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	2,70
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,51
Programidő (perc)	81
Vezérlés	
Vezérlés típusa	ProfilLine L
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Kezelőpanel szöveges feliratozással	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	2N~ 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	3,45
Teljes teljesítményigény (kW)	3,68

PT 5135 C [EL]

Kondenzációs szárító

az egyszerű és flexibilis, levegőelvezetést nem igénylő telepítéshez.



EAN: 4002513801194 / Anyagszám: 06431000 / Régi anyagszám: 52513501D

Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	230V~
Fűtési teljesítmény (kW)	3,45
Teljes teljesítményigény (kW)	3,68
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 2	
Elektromos csatlakozás	230V~
Fűtési teljesítmény (kW)	1,94
Teljes teljesítményigény (kW)	2,17
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	595
Külső méret, nettó mélység (mm)	710
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	770
Nettó súly (kg)	58,0
Bruttó súly (kg)	64
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	710
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	9,00
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Száliszűrő az ajtóban	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kondenzvíz-elvezetés	•
Szárítókosár (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettség fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•