

PT 5136 [EL]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

36 min legrövidebb programidővel a nagy mángorlóteljesítmény érdekében.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 6.5 kg
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Tökéletes szárítási eredmény – intelligens dobreverzalás
- Helytakarékosan felállítható mosó-szárító toronyként

EAN: 4002513801217 / Anyagszám: 06431020 / Régi anyagszám: 52513602D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	ProfilLine - Kis óriások
Előlap	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	6,5
Töltési arány	1:20
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	410
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélből	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas gyorséttermekben történő használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas háztartásban való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	5,30
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,49
Programidő (perc)	36
Vezérlés	
Vezérlés típusa	ProfilLine L
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Kezelőpanel szöveges feliratozással	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N~ 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40

PT 5136 [EL]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

36 min legrövidebb programidővel a nagy mángorlóteljesítmény érdekében.



EAN: 4002513801217 / Anyagszám: 06431020 / Régi anyagszám: 52513602D

Biztosíték (A)	10
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	230V~
Fűtési teljesítmény (kW)	2,99
Teljes teljesítményigény (kW)	3,24
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 2</b>	
Elektromos csatlakozás	3- 230V
Fűtési teljesítmény (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	16
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	595
Külső méret, nettó mélység (mm)	710
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	770
Nettó súly (kg)	55,0
Bruttó súly (kg)	61
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	660
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,76
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Szálszűrő az ajtóban	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Szárítókosár (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelemezési fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•