

PW 6080 Vario [EL LP]

Mosógép, elektromos fűtésű

szabadon lengő gépegységgel, 53 min legrövidebb programidővel és lúgszivattyúval.



- Dobtérfogat: 80 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Sokféle program – alkalmazásfüggő mosóprogramok
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 44 %, g-érték: 520

* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002514438641 / Anyagszám: 07215290 / Régi anyagszám: 51608003D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Octoplus
Előlap	Nemesacél
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	80
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas háztartásban való használatra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,25
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	57
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	53
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	49
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1300
g-tényező	520
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profifronic L Vario
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•

PW 6080 Vario [EL LP]
 Mosógép, elektromos fűtésű
 szabadon lengő gépegységgel, 53 min legrövidebb programidővel és lúgszivattyúval.



EAN: 4002514438641 / Anyagszám: 07215290 / Régi anyagszám: 51608003D

Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok idősothtonok és ápolóotthonok számára	•
Programok mosodák számára	•
Programok társasházak és szállók számára	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok mosodák és vasalószalonok számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok egyetemek, iskolák és óvodák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok gyorséttermek számára	•
Programok kempingek számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitnessipar számára	•
Programok magánháztartások számára	•
Programok orvosi és fogorvosi rendelők számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Szabadalmaztatott folyékony-szer-adagoló adapter	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,95
Teljes teljesítményigény (kW)	8,20
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Használati víz (opció) [darabszám]	1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Mosóvíz-ürítőszivattyú	DN 22
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	727
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1215
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	760
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	140,0
Bruttó súly (kg)	148
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2600
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,00
Felszereltség	
Kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•

PW 6080 Vario [EL LP]

Mosógép, elektromos fűtésű

szabadon lengő gépegységgel, 53 min legrövidebb programidővel és lúgszivattyúval.



EAN: 4002514438641 / Anyagszám: 07215290 / Régi anyagszám: 51608003D

Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika	•
Térfogatáram-mérő	•
Kommunikációs rekesz	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
RS 232 interfészmodul (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	4-5
Bevetési ruházatok [darabszám]	1
Bevetési kabátok [darabszám]	1-2
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	1-2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	1-2
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
RCM	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•