

B 995 D

Vasalógép:

gőzölés funkció – kiváló eredmény és még több kényelem.



- Nincs erőlködés a nagy nyomóerőnek köszönhetően
- Kényelmesen vasalható nagy ruhadarabok – széles vasalóhenger
- Egyéni munkatempó – állítható hengersebesség
- Bonyolult ruha, könnyű vasalás – a hengervég mindenütt szabad
- Száraz textíliánál is kiváló eredmény – gőzölés funkció

EAN: 4002514443690 / Anyagszám: 07222760 / Régi anyagszám: 13099502D

<b>Design</b>	
Szín	lótuszfehér
<b>Tökéletes vasalási eredmény</b>	
Textíliára szabott hőmérsékletbeállítás	•
Magas préselőnyomás (N/cm <sup>2</sup> )	0,35
Felfektetőlap a könnyű vasaláshoz	•
Vasalóasztal nagy rakodófelülettel	•
Tartórúd a gyűrődésmentes kihüléshez	•
Gőzfunkció	•
Gőzfejlesztő kapacitása (l)	0,84
Kéttartályos technológia	•
Vezetékes vízzel üzemeltethető	•
<b>Időtakarékos vasalás</b>	
Vasalóhenger szélessége (mm)	830
Változtatható hengersebesség	•
Nedvességmegkötő hengerbevonat	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
A vasalás elvégezhető ülve, erőlködés nélkül	•
Teljesen szabad hengervég	•
Áttekinthető kezelőpanel	•
Kényelmes összecsucó mechanizmus	•
Könnyen mozdítható a négy futógörgőnek köszönhetően	•
<b>Biztonság</b>	
Ujjvédő automatika	•
Vészkioldás	•
Kiváló stabilitás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méret (mm) (szélesség)	985
Méret (mm) (magasság)	959
Méret (mm) (mélység)	380
Méret (mm) (szélesség), összecsucva	500
Méret (mm) (magasság), összecsucva	1055
Méret (mm) (mélység), összecsucva	380
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50
Frekvencia (Hz)	50-60
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Tapadófólia a hőmérséklet-szabályozóhoz	•
Betöltőcsok a víztartályhoz	•