

HM16-80 D [EL]

Vályús mángorló, elektromos gőzölés funkcióval a kiváló eredményért és a maximális kényelemért.



- Teljesítmény: 13,0 kg/h^{*}, hengerátmérő: 160 mm, munkaszélesség: 830 mm
- Kényelmes mángorlás ülő helyzetben
- Egyéni munkatempó az állítható hengersebességnek köszönhetően
- Hosszú élettartamú hengerbevonat – Aramid tűfilckendő
- Egyszerűen tárolható – összehajtható

^{*} 20% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002514581781 / Anyagszám: 07362940 / Régi anyagszám: 53168001D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	lótuszfehér
Hengerátmérő (mm)	160
Munkaszélesség (mm)	830
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	poliészter-tűfilc szőnyeg
Mángorlószővet	ARAMID tűfilckendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas magánháztartásokban történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 20%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	13,0
Tesztelt üzemóraszám	2500
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Érintőképernyő (opció)	Drehwahlschalter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	2,0
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	4,5
Beállítható hőmérséklet	Hőmérsékleti fokozatban
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	3,10-3,70
Vízmelegítő fűtési teljesítménye (kW)	0,85
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20-3,80
Biztosíték (A)	16
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	959
Külső méret, szélesség (mm)	985
Külső méret, mélység (mm)	380
Külső méret, bruttó magasság (mm)	570
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	450
Nettó súly (kg)	39
Bruttó súly (kg)	45
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	382
Felszereltség	
Gőzfunkció	•
Teljesen szabad hengervég	•

HM16-80 D [EL]

Vályús mángorló, elektromos

gőzölés funkcióval a kiváló eredményért és a maximális kényelemért.



EAN: 4002514581781 / Anyagszám: 07362940 / Régi anyagszám: 53168001D

Összecsukási funkció	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló	•
Tartórúd	•
4 padlókimélő görgő	•
Felfektetőlap	•
Textília-visszavezetés	•
Lehetőség ülvé történő mángorlásra	•
Készüléktől független tartozékok	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfeleléség •