

## PG 8536 [AD OXI/ORTHOVARIO SST]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

AD vízcsatlakozással az OXIVARIO és ORTHOVARIO speciális programokhoz.



- Kapacitás/töltet pl.: 7 DIN szitatal vagy 2 MIC sebészeti eszközkészlet
- Magas fokú rugalmasság – szabadon programozható vezérlés
- Biztonság – öblítőkar-ellenőrzés és automatikus kocsifelismerés
- Tökéletes szárítási eredmények – hatékony forrólevegős szárítás
- Tökéletes biztonság – interfész a folyamat dokumentációjához

EAN: 4002514911045 / Anyagszám: 07907620 / Régi anyagszám: 62853630OER

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló készülék, széles
Külső burkolat	Nemesacél
Elektromos ajtóreteszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas laboratóriumi használatra	•
Alkalmas orvosi rendelőben való használatra	•
Alkalmas ambuláns műtőkben való használatra	•
Kapacitás	
DIN-szitatálcák tételenként [darabszám]	7
MIS készletek tételenként [darabszám]	2
AN készletek tételenként [darabszám]	2-3
Karcsú nyakú üvegek tételenként [darabszám]	66
Pipetták tételenként [darabszám]	96
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	600
Mosogatótér hasznos térfogata (l)	137,00
Tesztelt üzemóraszám	15000
Legrövidebb programidő (tisztítás és fertőtlenítés) percben	27
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	93
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profitronic+
Programválasztás	Üveg érintő
Max. indításkésleltetés (óra)	24
Programozhatóság	szabadon programozható
Programok [darabszám]	18
Távolról szervizelhető	•
Szabad programhelyek [darabszám]	30
AO-érték-vezérlés	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Programhiba-védelem	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Normál elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	10,20
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,60
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Hideg víz a gőzkondenzátorhoz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	250-1000
AD-víz [darabszám]	1
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100

## PG 8536 [AD OXI/ORTHOVARIO SST]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

AD vízcsatlakozással az OXIVARIO és ORTHOVARIO speciális programokhoz.



EAN: 4002514911045 / Anyagszám: 07907620 / Régi anyagszám: 628536300ER

Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	10,70
Üritőszivattyú [DN]	22
Integrált vízlágyító	•
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1175
Külső méret, nettó szélesség (mm)	900
Külső méret, nettó mélység (mm)	700
Mosogótér, hasznos magasság (mm)	520
Mosogótér, hasznos szélesség (mm)	530
Nettó súly (kg)	177
<b>Szárítóegység</b>	
Beépített szárítóegység	•
Ventilátor (kW)	0,30
Fűtőtekerccs (kW)	2,30
Légteljesítmény (m <sup>3</sup> /h)	60
Időbeállítás 1 perces lépésekben	1-240
HEPA-szűrőosztály	H14
HEPA szűrő leválasztási foka (DIN EN 1822 alapján) %-ban	99,99
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,62
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1380
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1200
Külső méret, bruttó mélység (mm)	800
Mosogótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Mosogótér, alsó kosár mélysége (mm)	520
Bruttó súly (kg)	208
<b>Felszereltség</b>	
Kiegészítőleg integrálható adagolószivattyúk (opció)	•
Folyamatdokumentációs interfész	•
Átfogó alkatrészek (opció)	•
<b>Programok</b>	
DES-VAR-TD	•
DES-VAR-TD-AN	•
VAR-TD-NR	•
Anorganica	•
Organica	•
Műanyagok	•
SZEMÉSZET	•
ORTHOVARIO	•
OXIVARIO	•
OXIVARIO PLUS	•
SCHUH-TD	•
SPECIAL 93/10	•
CHEM-DESIN	•
LAB-STANDARD	•
LAB-UNIVERSAL	•
LAB-INTENSIV	•
LAB-PIPETTEN	•

## PG 8536 [AD OXI/ORTHOVARIO SST]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

AD vízcsatlakozással az OXIVARIO és ORTHOVARIO speciális programokhoz.



EAN: 4002514911045 / Anyagszám: 07907620 / Régi anyagszám: 628536300ER

LAB-OEL	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
RS 232 soros interfész	•
<b>Felszereltség</b>	
1 adagolószivattyú folyékony tisztítószerhez	•
1 adagolószivattyú közömbösítőszerhez	•
Harmonikás adagolószivattyúk	•
Ultrahangos adagolásimennyiség-ellenőrzés	•
Mosogatókar-felügyelet	•
Vezetőképesség-felügyelet (opció)	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Nagy keringetési teljesítményű szivattyú	•
Automatikus kocsfelismerés	•
Aktív szárítás	•
Optikai ügyfélszolgálati interfész	•
Beállítási lehetőség a technológiai vegyszerekhez (4 x 5 l)	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4301/304)	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Ethernet-interfész	•
<b>Szabv., jóváh.jel és jelölések</b>	
VDE-jelölés (elektromos biztonság)	•
Az EN 60529 szerinti IP védelmi fokozat: IP 20	•
EN 61010-2-040	•
2011/65/EU RoHS-irányelv	•
<b>Szabv., jóváh.jel és jelölések</b>	
EN 61010-1	•