

UO 5005-47

Nyitott alépítmény

a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.



- PW 5062, PW 5065, PW 6055, PW 6065, Mopstar 60 típusokhoz
- PT 5135 C/5136/5137 WP, PT 7135 C/7136/7137 WP típusokhoz
- 47,6 cm magas, 59,8 cm széles, 61,5 cm mély

EAN: 4002514950426 / Cikkszám: 07976310 / Régi cikkszám59500512D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Termékkategória	
Alépítmény/lábazat	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Anyag	Acéllemez, horganyz., porszórt
Szín	Oktokék
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	476
Külső méret, nettó szélesség (mm)	598
Külső méret, nettó mélység (mm)	615
Külső méret, bruttó magasság (mm)	490

UO 5005-47

Nyitott alépítmény

a mosógép és a szárító ergonomikus be- és kikapolásához.

EAN: 4002514950426 / Cikkszám: 07976310 / Régi cikkszám59500512D



Külső méret, bruttó szélesség (mm)	621
Külső méret, bruttó mélység (mm)	627
Nettó súly (kg)	22,00
Bruttó súly (kg)	24,27