

WW 85 B
Mosókád, kék
85 l befogadóképességgel.



- FG 85 típushoz
- (fogantyúkkal): 34,5 cm magas, 80 cm széles, 54 cm mély

EAN: 4002515031278 / Cikkszám: 09121090 / Régi cikkszám: 59100009D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Vasalógépek	•
Szárítószekrények	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•

WW 85 B
Mosókád, kék
85 l befogadóképességgel.



EAN: 4002515031278 / Cikkszám: 09121090 / Régi cikkszám: 59100009D

PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•

WW 85 B
Mosókád, kék
85 l befogadóképességgel.

EAN: 4002515031278 / Cikkszám: 09121090 / Régi cikkszám59100009D

PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•

WW 85 B
Mosókád, kék
85 l befogadóképességgel.



EAN: 4002515031278 / Cikkszám: 09121090 / Régi cikkszám: 59100009D

PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PIB 100	•
Termékkategória	
Tároló-/szállítórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE
Anyag	Műanyag
Szín	Kék
Térfogat (l)	85
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	300
Külső méret, nettó szélesség (mm)	800
Külső méret, nettó mélység (mm)	550
Külső méret, bruttó magasság (mm)	340
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	2,75
Bruttó súly (kg)	3,00