

Stand 2  
Lábzatburkolat  
aláépíthető készülékekhez.



- A PG 8055-PG 8059 sorozat minden mosogatógépéhez alkalmas
- Tartalmazza: lábazati előlap 2 tartóval
- Nemesacél és fehér kivitelben
- 14 magas, 59,8 széles, 12,7 cm mély

EAN: 4002515213940 / Anyagszám: 09456060 / Régi anyagszám: 67211605D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 404 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Átépitő készlet	•
Telepítési anyagok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	140
Külső méret, nettó szélesség (mm)	588
Külső méret, nettó mélység (mm)	136
Külső méret, bruttó magasság (mm)	150
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	615
Külső méret, bruttó mélység (mm)	145
Nettó súly (kg)	1,12
Bruttó súly (kg)	1,37