

Stand 2
Lábzetburkolat
aláépíthető készülékekhez.



- A PG 8055-PG 8059 sorozat minden mosogatógépéhez alkalmas
- Tartalmazza: lábzetati előlap 2 tartóval
- Nemesacél és fehér kivitelben
- 14 magas, 59,8 széles, 12,7 cm mély

EAN: 4002515213957 / Anyagszám: 09456070 / Régi anyagszám: 67211610D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 404 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Átépitő készlet	•
Telepítési anyagok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag, Horganyzott lemez, lótuszfehér
Szín	lótuszfehér
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	140
Külső méret, nettó szélesség (mm)	598
Külső méret, nettó mélység (mm)	127
Külső méret, bruttó magasság (mm)	50
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	1,30
Bruttó súly (kg)	1,37