

APH 110 Net500

Segosoft hálózati konverter

Soros interfésszel rendelkező készülékek hálózatba kapcsolásához.



- A soros adatok (RS 232) konvertálása hálózati adatokká (TCP/IP)
- Összes csatlakozó galvanikus leválasztása + túlfeszültségvédelem
- Power over Ethernet (PoE) készség
- A Segosoft Miele Editionnel való használatra
- Szállítási csomag: hálózati tápegység (1,4 m)

EAN: 4002515388464 / Anyagszám: 09687440 / Régi anyagszám: 68815902D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Kis sterilizálók	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Terméktulajdonságok	
Szín	Kék
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Tárgylemezek előkészítése	•
Butirométerek előkészítése	•
Patikai/infúziós palackok előkészítése	•
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•

APH 110 Net500

Segosoft hálózati konverter

Soros interfésszel rendelkező készülékek hálózatba kapcsolásához.



EAN: 4002515388464 / Anyagszám: 09687440 / Régi anyagszám: 68815902D

Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Szítatálcák előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Tartóedények, pl. nátronmésztartályok előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	100
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	90
Külső méret, nettó szélesség (mm)	109
Külső méret, nettó mélység (mm)	31
Külső méret, bruttó magasság (mm)	50
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	155
Külső méret, bruttó mélység (mm)	235
Nettó súly (kg)	0,32
Bruttó súly (kg)	0,46
Szabv., jóváh.jel és jelölések	
CE	•