

UO 30-60/80

Nyitott alépítmény

a mosogatógép ergonomikus be- és kikapcsolásához - 30 cm magasság.



- Frissvizetes és tartályos mosogatórendszerekhez (G 8066 és PG 8067)
- Összecsavarozható a mosogatógéppel
- 30 cm magas, 60 cm széles, 60 cm mély

EAN: 4002515362686 / Anyagszám: 09688890 / Régi anyagszám: 67376103D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Termékkategória	
Nyitott alépítmény	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	317
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	310
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	610
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	6,35
Bruttó súly (kg)	8,55

UO 30-60/80

Nyitott alépítmény

a mosogatógép ergonomikus be- és kikapolásához - 30 cm magasság.