

TE P 2000
Részleges vízlágyító patron
az optimális vízelőkészítéshez.



- Max. átfolyási mennyiség: 450 l/h
- A kimerültségi állapot FlowMeter FM segítségével mérhető
- Max. bemenő vízhőmérséklet: 40°C – nyomóterhelhetőség: 0,5-10 bar
- Gyantatartalom: 12,5 liter
- Lágyítási kapacitás 10°dH karbonátkeménységnél: 11,8 m³

EAN: 4002515405321 / Anyagszám: 09773440 / Régi anyagszám: 67809601D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE P 2000
Részleges vízlágyító patron
az optimális vízelőkészítéshez.



EAN: 4002515405321 / Anyagszám: 09773440 / Régi anyagszám: 67809601D

PTD 703	•
PTD 704	•
Termékkategória	
Vízelőkészítés	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	410
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	300
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	420
Átmérő (mm)	230
Nettó súly (kg)	14,06
Bruttó súly (kg)	14,46