

VE P 2800
Teljes vízlágyító patron
az optimális vízelőkészítéshez.



- Max. átfolyási mennyiség: 800 l/h
- A kimerültségi állapot
ConductivityMeter cm segítségével
mérhető
- Max. bemenő víz hőmérséklet:
40°C – nyomóterhelhetőség: 0,5-
10 bar
- Gyantatartalom: 19 liter

EAN: 4002515411711 / Anyagszám: 09782560 / Régi anyagszám: 69431005D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•

VE P 2800
Teljes vízlágyító patron
az optimális vízelőkészítéshez.



EAN: 4002515411711 / Anyagszám: 09782560 / Régi anyagszám: 69431005D

PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Vízelőkészítés	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	570
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	260
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	260
Külső méret, bruttó mélység (mm)	600
Átmérő (mm)	230
Nettó súly (kg)	20,07
Bruttó súly (kg)	21,25