

PG 8591 [WW AD]

Termofertőtlenítő

meleg- és AD-vízcsatlakozás, folyadék-adagoló és forrólevegős DryPlus szárítás.



- Kapacitás/töltet pl.: 44 átadó eszköz vagy 44 elszívó
- Ellenőrzés – biztonság – öblítőkar- és öblítési nyomásfelügyelet
- 67%-kal kevesebb vízfogyasztás az előző modellhez képest
- Hatékony forrólevegős szárítás – DryPlus
- Gyárilag hálózatba köthető WiFi-n vagy Etherneten keresztül

\* a G 7891 VarioTD programjával összehasonlítva

EAN: 4002515512272 / Anyagszám: 09960690 / Régi anyagszám: 63859102D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadonálló, aláépíthető készülék, széles
Külső burkolat	Nemesacél
Aláépíthető	•
AutoClose – automatikus ajtóreteszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmos fogorvosi rendelőben való használatra	•
Kapacitás	
Elszívók tételként [darabszám]	44
Kézi darabok tételként [darabszám]	44
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	500
Mosogatótér hasznos térfogata (l)	145,00
Legrövidebb programidő (tisztítás és fertőtlenítés) percben	40
Tesztelt üzemórászám	15000
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	93
Vezérlés	
Vezérlés típusa	TouchControl
Programválasztás	Metál érintő
Közvetlen választógombok	•
Max. indításkésleltetés (óra)	24
Programozhatóság	Programozható
Programok [darabszám]	7
Szabad programhelyek [darabszám]	2
A0-érték-vezérlés	•
Programhiba-védelem	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	9,30
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,80
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	2,50
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Hideg víz a gőzkondenzátorhoz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	200-1000
AD-víz [darabszám]	1
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100

PG 8591 [WW AD]

Termofertőtlenítő

meleg- és AD-vízcsatlakozás, folyadék-adagoló és forrólevegős DryPlus szárítás.



EAN: 4002515512272 / Anyagszám: 09960690 / Régi anyagszám: 63859102D

Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	10,70
Üritőszivattyú [DN]	22
Integrált vízlágyító	•
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
<b>Méret és súly</b>	
Nettó súly (kg)	78
<b>Szárítóaggregát</b>	
Beépített szárítóegység	•
Ventilátor (kW)	0,30
Fűtőkercs (kW)	2,20
Légteljesítmény (m <sup>3</sup> /h)	60
Időbeállítás 1 perces lépésekben	0-120
HEPA-szűrőosztály	H13
HEPA szűrő leválasztási foka (DIN EN 1822 alapján) %-ban	99,95
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,65
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	835
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	675
Külső méret, bruttó mélység (mm)	745
Mosogatótér, hasznos magasság (mm)	520
Mosogatótér, hasznos szélesség (mm)	530
Mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	520
Bruttó súly (kg)	85
<b>Felszereltség</b>	
Adagolásimennyiség-ellenőrzés	•
Folyamatdokumentációs interfész (opció)	•
Ügyfélszolgálati interfész	•
Átfogó alkatrészek (opció)	•
<b>Programok</b>	
Vario TD Intenzív	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Denal +	•
Special 93 °C-10'	•
<b>Felszereltség</b>	
1 adagoló/ajtó öblítőszerhez	•
1 adagolószivattyú folyékony tisztítószerhez	•
Gőzkondenzátor	•
Öblítésnyomás-felügyelet	•
Mosogatókar-felügyelet	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Változtatható fordulatszámú fűtőszivattyú	•
Közvetlen betöltőeszköz-csatlakozás	•
DryPlus	•
Sótartály az ajtóban	•

PG 8591 [WW AD]

Termofertőtlenítő

meleg- és AD-vízcsatlakozás, folyadék-adagoló és forrólevegős DryPlus szárítás.



EAN: 4002515512272 / Anyagszám: 09960690 / Régi anyagszám: 63859102D

Lézertechnológiával készült, hézagmentesen hegesztett mosogatótér

•

Fűtőtest a mosogatótérén kívül

•

Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4301/304)

•

#### Csatlakozási lehetőségek

RS 232 soros interfész (opció)

•

Wi-Fi DataDiary-n keresztül (opció)

•

Wi-Fi/Ethernet-interfész

•

Külső adagolómodulok

•

#### Szabványok, tanúsítványok és jelölések

VDE-jelölés (elektromos biztonság)

•

Az EN 60529 szerinti IP védelmi fokozat: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

2011/65/EU RoHS-irányelv

•

EU II.b osztályú orvostechnikai eszköz

•

#### Szabványok, tanúsítványok és jelölések

EN 61010-1

•