

## PG 8582 [WW AD PD]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

poradagolóval, EcoDry funkcióval és LAN/Wi-Fi kommunikációs modullal.



- Kapacitás/töltet pl.: 8 DIN szitátál vagy 42 nőgyógyászati tükör
- Ellenőrzés – biztonság – öblítőkar- és öblítési nyomásfelügyelet
- 43%-kal kevesebb vízfogyasztás az előző modellhez képest
- Kényelmes szárítástámogatás – EcoDry
- Gyárilag hálózatba köthető WiFi-n vagy Etherneten keresztül

\* a G 7882 VarioTD programjával összehasonlítva

EAN: 4002515514511 / Anyagszám: 09960740 / Régi anyagszám: 62858201D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadonálló, aláépíthető készülék, széles
Külső burkolat	Fehér
Aláépíthető	•
AutoClose – automatikus ajtóreteszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas orvosi rendelőben való használatra	•
Alkalmas ambuláns műtőkben való használatra	•
Kapacitás	
DIN-szitátálcák tételenként [darabszám]	8
GYN tükör tételenként [darabszám]	42
MIS készletek tételenként [darabszám]	1-2
AN készletek tételenként [darabszám]	2-3
Üreges műszerek tételenként [darabszám]	44
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	500
Mosogatótér hasznos térfogata (l)	145,00
Tesztelt üzemóraszám	15000
Legrövidebb programidő (tisztítás és fertőtlenítés) percben	22
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	93
Vezérlés	
Vezérlés típusa	TouchControl
Programválasztás	Metál érintő
Közvetlen választógombok	•
Max. indításkésleltetés (óra)	24
Programozhatóság	Programozható
Programok [darabszám]	18
Szabad programhelyek [darabszám]	2
AO-érték-vezérlés	•
Programhiba-védelem	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	9,30
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,80
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	2,50
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1

PG 8582 [WW AD PD]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

poradagolóval, EcoDry funkcióval és LAN/Wi-Fi kommunikációs modullal.



EAN: 4002515514511 / Anyagszám: 09960740 / Régi anyagszám: 62858201D

Hideg víz a gőzkondenzátorhoz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	200-1000
AD-víz [darabszám]	1
Ürítőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	10,70
Ürítőszivattyú [DN]	22
Integrált vízlágyító	•
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
<b>Méret és súly</b>	
Nettó súly (kg)	74
<b>Szárítóaggregát</b>	
Légteljesítmény (m <sup>3</sup> /h)	60
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,50
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	835
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	675
Külső méret, bruttó mélység (mm)	745
Mosogatótér, hasznos magasság (mm)	520
Mosogatótér, hasznos szélesség (mm)	530
Mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	520
Bruttó súly (kg)	81
<b>Felszereltség</b>	
Adagolásimennyiség-ellenőrzés	•
Folyamatdokumentációs interfész (opció)	•
Ügyfélszolgálati interfész	•
Átfogó alkatrészek (opció)	•
<b>Programok</b>	
Vario TD Instr 4 szíta	•
Vario TD Instr 6 szíta	•
Vario TD Instr 8 szíta	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO +	•
Vario TD HNO +	•
Vario TD HNO Optik (fül-orr-gégészeti optikákhoz)	•
Special 93 °C-10'	•
Szemészet	•
Ophtha-tálca A207	•
Cumisüvegek	•
Műtőscipők	•
Kórtermi eszközök	•
Univerzális	•

PG 8582 [WW AD PD]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

poradagolóval, EcoDry funkcióval és LAN/Wi-Fi kommunikációs modullal.



EAN: 4002515514511 / Anyagszám: 09960740 / Régi anyagszám: 62858201D

Felszereltség	
1 adagoló/ajtó öblítőszerhez	•
1 adagoló/ajtó por alakú tisztítószerhez	•
1 adagolószivattyú közömbösítőszerekhez	•
Gőzkondenzátor	•
Öblítésnyomás-felügyelet	•
Mosogatókar-felügyelet	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Változtatható fordulatszámú fűtőszivattyú	•
Közvetlen betöltőeszköz-csatlakozás	•
EcoDry	•
Sótartály az ajtóban	•
Lézertechnológiával készült, hézagmentesen hegesztett mosogatótér	•
Fűtőttest a mosogatótérén kívül	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4301/304)	•
Csatlakozási lehetőségek	
RS 232 soros interfész (opció)	•
Wi-Fi DataDiary-n keresztül (opció)	•
Wi-Fi/Ethernet-interfész	•
Külső adagolómodulok	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE-jelölés (elektromos biztonság)	•
Az EN 60529 szerinti IP védelmi fokozat: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
2011/65/EU RoHS-irányelv	•
EU II.b osztályú orvostechikai eszköz	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
EN 61010-1	•