

PG 8582 CD [WW AD CM]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

folyadék-adagoló, forrólevegős DryPlus szárítás és vezetőképesség-ellenőrzés.



- Kapacitás/töltet pl.: 8 DIN szitátál vagy 1-2 MIC sebészeti eszközkészlet
- Biztonság – öblítőnyomás-öblítőkar- és vezetőképesség-ellenőrzés
- 68%-kal kevesebb vízfogyasztás az előző modellhez képest
- Hatékony forrólevegős szárítás – DryPlus
- Gyárilag hálózatba köthető WiFi-n vagy Etherneten keresztül

* a G 7892 VarioTD programjával összehasonlítva

EAN: 4002515514573 / Anyagszám: 09960800 / Régi anyagszám: 62858250D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadonálló, aláépíthető készülék, széles, tető nélkül
Külső burkolat	Nemesacél
Aláépíthető	•
AutoClose – automatikus ajtóreteszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos orvosi rendelőben való használatra	•
Alkalmos ambuláns műtőkben való használatra	•
Alkalmos tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Kapacitás	
DIN-szitatálcák tételenként [darabszám]	8
GYN tükrök tételenként [darabszám]	42
MIS készletek tételenként [darabszám]	1-2
AN készletek tételenként [darabszám]	2-3
Üreges műszerek tételenként [darabszám]	44
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	500
Mosogatótér hasznos térfogata (l)	145,00
Tesztelt üzemórászám	15000
Legrövidebb programidő (tisztítás és fertőtlenítés) percben	22
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	93
Vezérlés	
Vezérlés típusa	TouchControl
Programválasztás	Metál érintő
Közvetlen választógombok	•
Max. indításkésleltetés (óra)	24
Programozhatóság	Programozható
Programok [darabszám]	19
Szabad programhelyek [darabszám]	2
A0-érték-vezérlés	•
Programhiba-védelem	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	9,30
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,80
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	2,50
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30
Biztosíték (A)	16

PG 8582 CD [WW AD CM]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

folyadék-adagoló, forrólevegős DryPlus szárítás és vezetőképesség-ellenőrzés.



EAN: 4002515514573 / Anyagszám: 09960800 / Régi anyagszám: 62858250D

Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Hideg víz a gőzkondenzátorhoz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	200-1000
AD-víz [darabszám]	1
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	10,70
Üritőszivattyú [DN]	22
Integrált vízlágyító	•
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Méret és súly	
Nettó súly (kg)	98
Szárítóaggregát	
Beépített szárítóegység	•
Ventilátor (kW)	0,30
Fűtőtekercs (kW)	2,20
Légteljesítmény (m ³ /h)	60
Időbeállítás 1 perces lépésekben	0-120
HEPA-szűrőosztály	H14
HEPA szűrő leválasztási foka (DIN EN 1822 alapján) %-ban	99,99
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,45
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	820
Külső méret, nettó szélesség (mm)	900
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1095
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1200
Külső méret, bruttó mélység (mm)	800
Mosogatótér, hasznos magasság (mm)	520
Mosogatótér, hasznos szélesség (mm)	530
Mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	520
Bruttó súly (kg)	133
Felszereltség	
Kiegészítőleg integrálható adagolószivattyúk (opció)	•
Adagolásimennyiség-ellenőrzés	•
Folyamatdokumentációs interfész (opció)	•
Ügyfélszolgálati interfész	•
Átfogó alkatrészecskék (opció)	•
Programok	
Vario TD Instr 4 szita	•
Vario TD Instr 6 szita	•
Vario TD Instr 8 szita	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO +	•
Vario TD HNO +	•

PG 8582 CD [WW AD CM]

Tisztító- és fertőtlenítőberendezés

folyadék-adagoló, forrólevegős DryPlus szárítás és vezetőképesség-ellenőrzés.



EAN: 4002515514573 / Anyagszám: 09960800 / Régi anyagszám: 62858250D

Vario TD HNO Optik (fül-orr-gégészeti optikákhoz)	•
Special 93 °C-10'	•
Szemészet	•
Ophtha-tálca A207	•
Cumisűvegek	•
Műtőscipők	•
Kórtermi eszközök	•
Univerzális	•
Felszereltség	
1 adagoló/ajtó öblítőszerhez	•
1 adagolószivattyú folyékony tisztítószerhez	•
1 adagolószivattyú közömbösítőszert	•
Gőzkondenzátor	•
Öblítésnyomás-felügyelet	•
Mosogatókar-felügyelet	•
Vezetőképesség-felügyelet	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Változtatható fordulatszámú fűtőszivattyú	•
Közvetlen betöltőeszköz-csatlakozás	•
DryPlus	•
Sótartály az ajtóban	•
Beállítási lehetőség a technológiai vegyszerekhez (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Lézer technológiával készült, hézagmentesen hegesztett mosogatótér	•
Fűtőttest a mosogatótérén kívül	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4301/304)	•
Csatlakozási lehetőségek	
RS 232 soros interfész (opció)	•
Wi-Fi DataDiary-n keresztül (opció)	•
Wi-Fi/Ethernet-interfész	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE-jelölés (elektromos biztonság)	•
Az EN 60529 szerinti IP védelmi fokozat: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
2011/65/EU RoHS-irányelv	•
EU II.b osztályú orvostechnikai eszköz	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
EN 61010-1	•