

DOS G 80 ProfiLine  
Tömrlős adagolószivattyú  
üresszint-jelzővel a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.



- A PG 8080-83 SCVi sorozat minden mosogatógépéhez alkalmas
- 333 mm-es szívócső 5 és 10 literes kannához
- Adagolás 55 Milliliter ml-ig percnként
- A mosogatógép vezérlésével állítható

EAN: 4002515522943 / Anyagszám: 09971870 / Régi anyagszám: 67747030D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 Sci	•
PG 8133 SCVi	•
Termékkategória	
Külső adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	55
Szívóláncza hossza (mm)	333
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-230
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	139
Külső méret, nettó szélesség (mm)	115
Külső méret, nettó mélység (mm)	114
Külső méret, bruttó magasság (mm)	200
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	480
Külső méret, bruttó mélység (mm)	160
Nettó súly (kg)	2,80
Bruttó súly (kg)	3,00